


GOUTTE A GOUTTE HORS SOL :

Les ensembles goutte à goutte, ci-dessous, peuvent être montés directement sur du PE 16/20/25mm en usine. Les fabrications sont effectuées sur mesure (goutteur, espacement entre goutteur, longueur de ligne). Nous consulter pour plus de renseignements.


Schéma d'implantation goutte à goutte hors sol :










Montage PCCNL + araignée multi sorties



Montage PCJ, BOA capillaire



	Désignation	Référence
	Capillaire 0.8 / 3.2 en bobine de 250m	0832
	Capillaire 0.8 / 3.2 nu en longueur de 50 cm	08500
	Capillaire 0.8 / 3.2 nu en longueur de 60 cm	08600
	Capillaire 0.8 / 3.2 nu en longueur de 70 cm	08700
	Capillaire 0.8 / 3.2 nu en longueur de 80 cm	08800
		Capillaire 0.8 / 3.2 en longueur de 50 cm + piquet inox 13cm
Capillaire 0.8 / 3.2 en longueur de 60 cm + piquet inox 13cm		HSCAP0860IN*
Capillaire 0.8 / 3.2 en longueur de 70 cm + piquet inox 13cm		HSCAP0870IN*
Capillaire 0.8 / 3.2 en longueur de 80 cm + piquet inox 13cm		HSCAP0880IN*
	60 cm de PE 3/5mm + piquet ARROW coudé	HSBOA06045*
	80 cm de PE 3/5mm + piquet ARROW coudé	HSBOA08045*
	Goutteur PCJCNL 2 L/h + 70cm de PE 3/5mm + piquet plastique coudé	HSPCJCNL207PP
	Goutteur PCJCNL 4 L/h + 70cm de PE 3/5mm + piquet plastique coudé	HSPCJCNL407PP
	Manifold 2 sorties + 2 longueurs de 80cm de PE 3/5mm + 2 piquets ARROW coudé (à monter sur goutteur CNL ou PCW)	HSCNL208145
	Manifold 4 sorties + 4 longueurs de 80cm de PE 3/5mm + 4 piquets ARROW coudé (à monter sur goutteur CNL ou PCW)	HSCNL408145

* Disponible sur commande. D'autres modèles disponibles, nous consulter.